

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA LED reflektor, 50W,
5000lm, 6500K, IP44,
mozgásérzékelővel, 230V

IMT47221

Nettó listaár: 19 874,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Vízszivárgás érzékelő
Készülék Alkalmazás	Raktárak és parkoló garázsok Lakossági Médiaeszköz-támogatás Impulzusgenerátor Secure lighting Staging equipment

Kiegészítő jellemzők

A Telepítés Típusa	Kültéri
Total System Power	50 W
Fényforrás	LED
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC
Power Factor	0,9
Színvisszaadási Index	R _a = 80
Fényáram	5000 lm
Izzó Élettartama	50000 óra
Színhőmérséklet	6500 K
Színárnyalat	Fekete
Tartozék	Sensor
Elektromos Szigetelési Osztály	H osztály
Sugárzási Szög	110 °
Forma	Négyszögletes
Magasság	215,4 mm
Szélesség	221,4 mm
Mélység	31 mm
Nettó Súly	1,06 kg

Környezet

Környezeti Jellemző	Időjárásálló
Ip Védettségi Fok	IP44
Ik Védettségi Fok	IK04

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Működéshez Szükséges
Környezeti Levegő Hőmérséklete

-30...45 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	24,5 cm
1. Csomag Szélessége	24,5 cm
1.Csomag Hossza	24,5 cm
1. Csomag Súlya	1,2 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	12,703 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	80
3.Csomag Magassága	80,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Súlya	113,624 kg

Garancia

Garancia	3 years
----------	---------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás Átláthatóság RoHS/REACH

Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ