

Termékadatlap

Műszaki adatok



OPTILINE 45 kábelcsatorna fedéllel 165x55 mm, alumínium

ISM10450

Nettó listaár: 38 999,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	OptiLine 50
Kábel Installációs Rendszer	Csatornázás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Telepítési csatorna
Színárnyalat	Semleges
Mennyiség Készletenként	6 darab
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Kiegészítő jellemzők

Csővezeték Anyag	Alumínium
Csatormázási Méret	165 x 55 mm
Rekeszfelosztás	2 rekesz
Szerelési Hely	Belső
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Előlap Nyitó Oldal	45 mm
Anyag	Alumínium anódos
Hosszúság	2000 mm
Magasság	165 mm
Szélesség	55 mm

Környezet

Szabványok	73/23/EWG 99/5/EEC EN 50085-1: 2005:2005 EN 50085-2-1:2002-08
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Ip Védettségi Fok	IP30

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	2
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	16 cm
1.Csomag Hossza	204 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfontolásának megállapítására felhasználni

1. Csomag Súlya	7 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	16 cm
2. Csomag Szélessége	22 cm
2. Csomag Hossza	206 cm
2. Csomag Súlya	21 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	108
3.Csomag Magassága	86 cm
3. Csomag Szélessége	120 cm
3. Csomag Hossza	209 cm
3. Csomag Súlya	398 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre