

Termékadatlap

Műszaki adatok



Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér

KBA40ABD4TW



Fő jellemzők

Termékválaszték	Canalis
Készülék Rövid Neve	KBB
Termékkompatibilitás	Canalis KBB busbar trunking 25...40 A
Ajánlat Típusa	Control system
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Tápegység csatlakoztatás
Conductors Material	Alumínium
Le Névleges Üzemi Áram	40 A 25 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230...415 V
Áramkörök Száma	1
Áramsín Polaritása	3L + N + PE L + N + PE
Védelem Típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Vezérlő Típusa	Kommunikáló
Kommunikációs Port Protokoll	DALI KNX
Szín	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Tartozék	Zárófedél
Szerelési Hely	Jobb
Szerelési Mód	Csavarozható
Rögzítés	Összekötősínek
Csatlakozás Típusa	Sorkapocs - Pg 21 - csavaros szorítás csatlakozó esetén 10 mm²
Szélesség	320 mm
Mélység	75,5 mm
Magasság	78,5 mm
Nettó Súly	500 g
Szabványok	IEC 61439-6

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP55 conforming to MSZ EN 60529
-------------------	---------------------------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	39 cm
1. Csomag Súlya	800 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	20 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	8,4 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	64
3.Csomag Magassága	50 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	75,7 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Pvc-Mentes

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

