

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## UNICA Redőnynyomó, 1M, grafit

MGU3.107T.12

Price\* : 4 903,00 HUF

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Szín megnevezése	Unica Top - Unica Class
Eszköz megjelenés	Mechanizmus
Kapcsolási funkció	Váltó
Kapcsolás	Redőny
Névleges áram	10 A -250 V AC/DC 50 Hz
Végrehajtó egység	Billentyű
Modulok száma	1 modul
Rögzítési mód	Rápattintható
Fedlap színe	Grafit

### Kiegészítő jellemzők

Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus reteszelés	Reteszelés fel és le esetén
[I <sub>u</sub> ] névleges megszakított áram	2,5 A esetén motor
Nyitási távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások pontjai	Screw terminals for lug
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup> Rugalmas sodrott kábel 2,5 mm <sup>2</sup> merev vagy rugalmas kábel
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 I <sub>n</sub> és 1.1 U <sub>n</sub> , cos phi = 0,3
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről

\* Vámtételek 2016. január

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Beágyazási mélység	21 mm
Mélység	33 mm

## Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Olaj Folyékony szappan UV-álló Fehéritő Benzin Aceton Ablaktisztító folyadék Alkohol

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	29,2 g
1. csomag magassága	2,3 cm
1. csomag szélessége	4,2 cm
1. csomag hosszúsága	4,5 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	347 g
2. csomag magassága	6,5 cm
2. csomag szélessége	12,5 cm
2. csomag hosszúsága	18,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	1280
3. csomag súlya	56,26 kg
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

---

**Környezetvédelmi közzététel**

[A termék környezeti profilja](#)

---

**WEEE**

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

---

---

**Garancia**

---

**Garancia**

18 months

---