

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Váltókapcsoló, jelzőfényes, csavaros bekötés, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 16AX, alumínium

MGU3.163.30N

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

Fő jellemzők

Range Of Product	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Kapcsolási Funkció	Váltó
Billentyűk Száma	1
Készülék Alkalmazás	Világításvezérlés
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Névleges Áram	16 AX
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Elektromos Élettartam	5000 ciklus
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási Távolság	> 3 mm
Működtetőszerkezet	Billentyű
Modulok Száma	1 modul
Jelzőfény	LED, szín: kék, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm ² merev kábel 0...4 mm ² rugalmas kábel
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): betét fedlap
Rögzítési Mód	Rápattintható
Szélesség	22,5 mm
Magasság	45 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	33 mm
Beágyazási Mélység	21 mm
Nettó Súly	0,0236 kg
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Környezeti Jellemző	Folyékony szappan Aceton Ablaktisztító folyadék UV-álló Alkohol Benzin Olaj Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,400 cm
1. Csomag Szélessége	6,700 cm
1.Csomag Hossza	6,800 cm
1. Csomag Súlya	33,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	4,400 cm
2. Csomag Szélessége	13,600 cm
2. Csomag Hossza	33,500 cm
2. Csomag Súlya	330,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	15,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	660,000 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljes **♦♦**tményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Méregző Nehézfémektől Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre