

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Redőnykapcsoló, rugós bekötés, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 10AX, krém

MGU3.208.25

Price* : 3 472,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Vezérlő áramkör
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Szín megnevezése	Unica (hagyományos forma)
Eszköz megjelenés	Mechanizmus
Kapcsolási funkció	Váltó
Kapcsolás	Redőny
Névleges áram	10 A -250 V AC/DC 50 Hz
Végrehajtó egység	Billentyű
Modulok száma	2 modul
Rögzítési mód	Rápatintható
Fedlap színe	Krém

Kiegészítő jellemzők

Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus reteszelés	Reteszelés fel és le esetén
[I _u] névleges megszakított áram	2,5 A esetén motor
Nyitási távolság	> 3 mm
Jelölés	UP Le
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm ² Rugalmas sodrott kábel 2,5 mm ² merev vagy rugalmas kábel
Minimális terhelésmegszakítási képesség	200 művelet, 1.25 I _n és 1.1 U _n , cos phi = 0,3
Elektromos élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos szilárdság	2000 V
Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): betét fedlap
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547

* Vámtételek 2016. január

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Beágyazási mélység	22 mm
Mélység	34 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Termék súlya	0,0351 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemzők	Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék UV-álló Alkohol Olaj Aceton Fehéritő Benzin

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1. PCE

Egységek száma az 1. csomagban 1

1. csomag súlya 37,75 g

1. csomag magassága 4,5 cm

1. csomag szélessége 6,5 cm

1. csomag hosszúsága 6,5 cm

Csomagolási egység típusa 2. BB1

Egységek száma az 2. csomagban 10

2. csomag súlya 446,5 g

2. csomag magassága 4,5 cm

2. csomag szélessége 13,5 cm

2. csomag hosszúsága 33 cm

Csomagolási egység típusa 3. S02

Egységek száma az 3. csomagban 40

3. csomag súlya 2,012 kg

3. csomag magassága 15 cm

3. csomag szélessége 30 cm

3. csomag hosszúsága 40 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot Green Premium termék

REACH rendelet [REACH nyilatkozat](#)

EU RoHS irányelv Megfelelő

Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
-----------------	-----------