



Unica USB töltő, rögzítőkeret nélkül, 1 modulos, 1A, krém

MGU3.428.25

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Termékcsalád                 | Unica       |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | USB töltő   |
| Készülék Bemutatása          | Mechanizmus |

Kiegészítő jellemzők

|                                                     |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Készülék Alkalmazás                                 | Töltő                                                                                                                                                            |
| Készülék Felszerelése                               | Süllyesztett                                                                                                                                                     |
| Modulok Száma                                       | 1 modul                                                                                                                                                          |
| Az Usb Tápegység Típusa                             | USB type A                                                                                                                                                       |
| Színárnyalat                                        | Krém                                                                                                                                                             |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                        | 100...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                          |
| Teljesítmény W-Ban                                  | 0,1 W                                                                                                                                                            |
| Bemeneti Teljesítmény                               | 7,5 W                                                                                                                                                            |
| Aljzatszám                                          | 1                                                                                                                                                                |
| Beépített Csatlakozó Típusa                         | 1 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 1 A                                                                                                             |
| Anyag                                               | ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap<br>PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat<br>PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat                                    |
| Védelem Típusa                                      | Rövidzárlat elleni védelem                                                                                                                                       |
| Bekötési Pontok Száma                               | 2 csavaros bekötések                                                                                                                                             |
| A Csavarfej Formája                                 | Pozidriv 1.                                                                                                                                                      |
| Szorítócsatlakozási Kapacitás                       | 1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén merev vezeték(ek)<br>1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén rugalmas vezeték(ek)<br>1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén sodrott vezeték(ek) |
| Vezetékhoosszúság                                   | 8 mm                                                                                                                                                             |
| Termék Kompatibilitása                              | Minden olyan készülék, amely megfelel az EN 62684 szabványnak                                                                                                    |
| Rögzítési Mód                                       | Csavarok vagy karmok                                                                                                                                             |
| A Csomagolás Típusa                                 | Tasakos                                                                                                                                                          |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | -5...40 °C                                                                                                                                                       |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | -5...50 °C                                                                                                                                                       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok         | EU direktíva 2002/95/EC<br>ETSI MSZ EN 301 489-4<br>2006/95/EEC<br>MSZ EN 62684<br>2006/95/EC<br>EN 60950-1 |
| Magasság           | 45 mm                                                                                                       |
| Szélesség          | 22,5 mm                                                                                                     |
| Mélység            | 42 mm                                                                                                       |
| Beágyazási Mélység | 30,8 mm                                                                                                     |
| Nettó Súly         | 0,03 kg                                                                                                     |

## Környezet

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Elektromos Szigetelési Osztály | II. osztály |
| Ik Védettségi Fok              | IK04        |
| Ip Védettségi Fok              | IP20        |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 2,3 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                 | 4,0 cm   |
| 1.Csomag Hossza                      | 4,5 cm   |
| 1. Csomag Súlya                      | 33,0 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10       |
| 2.Csomag Magassága                   | 5,6 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                 | 10,8 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 24,7 cm  |
| 2. Csomag Súlya                      | 412,0 g  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S02      |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 60       |
| 3.Csomag Magassága                   | 15,0 cm  |
| 3. Csomag Szélessége                 | 30,0 cm  |
| 3. Csomag Hossza                     | 40,0 cm  |
| 3. Csomag Súlya                      | 2,638 kg |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |