

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica TV/R aljzat, végzáró, felfűzött rendszerhez, leválasztással, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit

MGU3.469.12

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

⚠ Megszűnt termék

## Fő jellemzők

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Termékcsalád                 | Unica                        |
| Estétikai Név                | Unica Top - Unica Class      |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | TV/FM aljzatmodul            |
| Készülék Bemutatása          | Mechanizmus                  |
| Tv Aljzat Típusa             | Csillagpontos                |
| Színárnyalat                 | Grafit                       |
| A Használat Feltétele        | Párhuzamos elosztórendszerek |

## Kiegészítő jellemzők

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tv-Csatlakozó       | IEC 9,52 mm-es apa                                                                                  |
| Rádió Csatlakozás   | IEC 9,52 mm csatlakozó                                                                              |
| Vonali Csillapítás  | 1 dB TV kimenet jel40...860 MHz<br>1 dB TV kimenet jel5...40 MHz<br>3 dB FM kimenet jel88...108 MHz |
| Mennyiség Soronként | 1                                                                                                   |
| Modulok Száma       | 2 modul                                                                                             |
| Anyag               | ASA + PC: betét fedlap                                                                              |
| Rögzítési Mód       | Rápattintható                                                                                       |
| Szélesség           | 45 mm                                                                                               |
| Magasság            | 45 mm                                                                                               |
| Nettó Súly          | 0,073 kg                                                                                            |

## Környezet

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettségi Fok                                   | IP20                                                                                                      |
| Ik Védettségi Fok                                   | IK02                                                                                                      |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | 15...35 °C                                                                                                |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | 0...35 °C                                                                                                 |
| Környezeti Jellemző                                 | Fehérítő<br>UV-álló<br>Alkohol<br>Benzin<br>Ablaktisztító folyadék<br>Folyékony szappan<br>Aceton<br>Olaj |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |                  |
|------------|------------------|
| Szabványok | EN 50083-2       |
|            | EN 50083-3       |
|            | EN 50083-4       |
|            | EMC/EN/IEC 61547 |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 3,5 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                 | 4,5 cm   |
| 1.Csomag Hossza                      | 4,5 cm   |
| 1. Csomag Súlya                      | 102,0 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | CAR      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10       |
| 2.Csomag Magassága                   | 33,9 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 4,7 cm   |
| 2. Csomag Hossza                     | 13,9 cm  |
| 2. Csomag Súlya                      | 1,088 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot  
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv    | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |