

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Szobatermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 8A, alumínium

MGU3.501.30

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termosztát
Készülék Alkalmazás	Floor
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Technológia Típusa	Elektronikus
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Terhelésmegszakítási Áram	Indukciós: 5 A Rezisztív: 8 A
Védelem Típusa	Termikus tápellátás fázis
Modulok Száma	2 modul
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Led Állapota	1 kétszínű LED (vörös/kék) fűtő vagy légkondicionáló alkalmazás 1 LED (zöld) feszültségek jelenléte (OK)
Jelölés	L+N
Programozható Hőmérséklet	Nem
Hőmérséklet Beállítási Tartomány	5...30 °C
Mérési Pontosság	0,5 °C
Rögzítési Mód	Rápattintható
Minimális Beépítési Magasság	1,5 m
Mélység	45 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási Mélység	33 mm
Nettó Súly	0,083 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	5...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C
Környezeti Jellemző	Olaj Aceton Fehérítő Alkohol Folyékony szappan UV-álló Ablaktisztító folyadék Benzin
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 60730-2-9 2006/42/EK irányelv a gépekről

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,500 cm
1. Csomag Szélessége	10,000 cm
1.Csomag Hossza	11,000 cm
1. Csomag Súlya	99,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	1,740 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	35,840 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre