

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Programozható szobatermosztát, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, grafit

MGU3.505.12

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Termosztát
Készülék Alkalmazás	Weekly-programmable
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Színárnyalat	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Technológia Típusa	Elektronikus
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Terhelésmegszakítási Áram	Indukciós: 5 A Rezisztív: 8 A
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály
Modulok Száma	2 modul
Elektromos Kapcsoló Típusa	1B típus
Szorítócsatlakozási Kapacitás	<= 2 x 2,5 mm ² esetén rugalmas vezeték(ek) <= 2 x 2,5 mm ² esetén merev vezeték(ek)
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Megjelenített Információ	Nap Idő Környezeti szobahőmérséklet 0...45 °C Klíma bekapcsolva
Tartalék Idő	7 napos mentés
Jelölés	L+N
Szoftverosztály	A osztály
Programozható Hőmérséklet	Fagyásvédelem Tmax Differenciál Tmin
Hőmérséklet Beállítási Tartomány	5...35 °C
Mérési Pontosság	0,5 °C
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Rögzítési Mód	Rápattintható
Minimális Beépítési Magasság	1,5 m

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	45 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Beágyazási Mélység	33 mm
Nettó Súly	0,062 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	0...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...55 °C
Relatív Páratartalom	20...85 %
Környezeti Jellemző	Fehérítő UV-álló Folyékony szappan Alkohol Olaj Benzin Ablaktisztító folyadék Aceton
Szabványok	EN 60730-2-9

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,0 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	8,5 cm
1. Csomag Súlya	94,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	9
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	15,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	1,01 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémmentes

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre