

Termékadatlap

Műszaki adatok



Unica Berregő, rögzítőkeret nélkül, 2 modulos, 250V~, fehér

MGU3.785.18

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Egyes fogadás
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Berregő
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Modulok Száma	2 modul
Rögzítési Mód	Rápatintható
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Áramfelvétel	40 mA
Beállítás Típusa	A hangerőt egy csavarral lehet beállítani
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Üzemidő	0...60 ms
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Hangszint	76 és 80 dB között
Kábelkeresztmetszet	0,75...1,5 mm ² rugalmas kábel 0,75...1,5 mm ² merev kábel
Anyag	ASA + PC: betét fedlap
Szabványok	2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547 CE
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...30 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C
Beágyazási Mélység	31 mm
Mélység	42 mm
Szélesség	45 mm
Magasság	45 mm
Nettó Súly	0,0475 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ik Védettség Fok	IK02
Ip Védettség Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Fehérítő Folyékony szappan UV-álló Alkohol Benzin Olaj Aceton Ablaktisztító folyadék

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,2 cm
1. Csomag Szélessége	17,6 cm
1.Csomag Hossza	5,5 cm
1. Csomag Súlya	40,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	12,0 cm
2. Csomag Szélessége	12,5 cm
2. Csomag Hossza	17,5 cm
2. Csomag Súlya	462,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	40
3.Csomag Magassága	15,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	2,15 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre