



UNICA Forгатógombos LED fényerőszabályzó, 4-440W, krém

MGU5.513.25

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2023. szept. 30.

⚠ **Megszűnt termék**

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termékválaszték	Unica
Készülék Rövid Neve	SBD200LED
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Alkalmazás	Világításvezérlés
Készülék Bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Colour	Krém

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Fényerőszabályzó Típusa	Univerzális
Fényerőszabályzó Vezérlés	Forgatógombos típus
Vezérlés Típusa	Forgatógombos nyomó típusú
Kapcsolási Funkció	Váltó
Terhelés Típusa	izzólámpa 230 V halogén lámpa LED lámpa kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral
Teljesítmény Tartomány	Halogén lámpa: 4...400 W Izzólámpa: 4...400 W LED lámpa: 4...40 W (RL LED mód) LED lámpa: 4 W...200 VA (RC mód) Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus transzformátorral: 4...400 W Kisfeszültségű halogénlámpa ferromágneses transzformátorral: 4 W...400 VA
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Rated Current/Voltage	10 A -230 V AC
Védelem Típusa	Elektronikus rövidzárlat és automatikus túlterhelés elleni védelem
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Hurok Terminálok Száma	1
Szorítócsatlakozási Kapacitás	1 x 23 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek) 2 x 100 mm² esetén szilárd sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Modulok Száma	2 modul

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Beágyazási Mélység	34 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	54 mm

Környezet

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...35 °C
Relatív Páratartalom	5...95 %
Ip Védettségi Szint	IP20 látható részek eltávolítva

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,8 cm
1. Csomag Szélessége	10,8 cm
1.Csomag Hossza	6,4 cm
1. Csomag Súlya	158,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	2,775 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.