

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA HD15 + Mini Jack (3,5) csatlakozó, grafit

MGU5.932.12ZD

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 30.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Audio csatlakozó
Csatlakozó Típusa	Mini-jack VGA
Elektromos Áramkör Típusa	Segédérinkező
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat	Grafit
A Csomagolás Típusa	Csoport

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	2
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Modulok Száma	2 modul
Felületkezelés	Matt
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált: fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	41,7 mm
Beágyazási Mélység	25,7 mm
Nettó Súly	0,08 kg

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-5...50 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...40 °C
Szabványok	IEC 60512-5-2 IEC 60998-2-1 IEC 60512-5-2 JIS H 3100 IEC 60998-2-1 UL 94 JIS H 3100

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP21
Ik Védettség Fok	IK04
Környezeti Jellemző	Alkohol Benzin UV-álló Olaj Fehérítő Ablaktisztító folyadék Folyékony szappan Aceton