


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Redőnynyomó, rugós bekötés, 10A, krém

MGU50.207.25Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Redőnyvezérlés
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Névleges Áram	10 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Modulok Száma	2 modul
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Működtetőszerkezet	Nyomógomb
Billentyűk Száma	2
Kapcsolási Funkció	Váltó
Kapcsolási Alkalmazás	Redőny
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus Rendszerelés	Rendszerelés fel és le esetén
[Iu] Névleges Megszakított Áram	2,5 A esetén motor
Nyitási Távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm ² rugalmas kábel 2,5 mm ² merev kábel
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos Élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6

Nettó ár

Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről EMC/EN/IEC 61547
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Beágyazási Mélység	22 mm
Mélység	34 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Nettó Súly	0,0771 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Folyékony szappan Fehérítő Alkohol Benzin Olaj UV-álló Aceton Ablaktisztító folyadék

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,7 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	75,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,5 cm
2. Csomag Szélessége	19,5 cm
2. Csomag Hossza	21,5 cm
2. Csomag Súlya	750,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre