



UNICA Redőnykapcsoló, rugós bekötés, 10AX, fehér

MGU50.208.18Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. júl. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülék Alkalmazás	Vezérlés
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Redőnyvezérlés
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Készülék Bemutatása	Mechanizmus
Névleges Áram	10 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Modulok Száma	2 modul
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Működtetőszerkezet	Billentyű
Billentyűk Száma	2
Kapcsolási Funkció	Váltó
Kapcsolási Alkalmazás	Redőny
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus Rendszerelés	Rendszerelés fel és le esetén
[Iu] Névleges Megszakított Áram	2,5 A esetén motor
Nyitási Távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	2,5 mm² rugalmas kábel 2,5 mm² merev kábel
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Elektromos Élettartam	40000 ciklus, cos phi = 0,6

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 60669-1:1999+A1+A2 2006/42/EK irányelv a gépekről
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Beágyazási Mélység	22 mm
Mélység	34 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Nettó Súly	0,074 kg

Környezet

Ik Védettségi Fok	IK02
Ip Védettségi Fok	IP20
Környezeti Jellemző	Benzin UV-álló Aceton Folyékony szappan Alkohol Ablaktisztító folyadék Fehérítő Olaj

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,000 cm
1. Csomag Szélessége	7,500 cm
1.Csomag Hossza	7,500 cm
1. Csomag Súlya	77,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	8,000 cm
2. Csomag Szélessége	20,000 cm
2. Csomag Hossza	22,500 cm
2. Csomag Súlya	888,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	50
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm

3. Csomag Súlya	4,839 kg
-----------------	----------

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre