


Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Egypólusú kapcsoló, csavaros bekötés, 16AX, krém (101)

MGU50.261.25Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Unica
Esztétikai Név	Unica (hagyományos forma)
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Kapcsolási Funkció	Egypólusú
Billentyűk Száma	1
Készülék Alkalmazás	Világításvezérlés
Színárnyalat	Krém

Kiegészítő jellemzők

Névleges Áram	16 AX
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Elektromos Élettartam	5000 ciklus
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási Távolság	> 3 mm
Működtetőszerkezet	Billentyű
Modulok Száma	2 modul
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros bekötések
Kábelkeresztmetszet	0...4 mm² merev kábel 0...4 mm² rugalmas kábel
Anyag	Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Mélység	33 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Beágyazási Mélység	21 mm
Nettó Súly	0,0615 kg
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről EN 60669-1:1999+A1+A2

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Környezeti Jellemző	Fehérítő Olaj UV-álló Alkohol Ablaktisztító folyadék Benzin Folyékony szappan Aceton

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,7 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	59 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,5 cm
2. Csomag Szélessége	19,5 cm
2. Csomag Hossza	21,5 cm
2. Csomag Súlya	590 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	50
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	2,95 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre