

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA TV/R aljzat, végzáró, 1dB, csillagpontos rendszerekhez, alumínium

MGU50.451.30Z

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	TV/FM aljzatmodul
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Tv Aljzat Típusa	Csillagpontos
Színárnyalat	Alumínium
A Használat Feltétele	Párhuzamos elosztórendszerek

Kiegészítő jellemzők

Tv-Csatlakozó	IEC 9,52 mm-es apa
Rádió Csatlakozás	IEC 9,52 mm csatlakozó
Vonali Csillapítás	1 dB TV/UHF jel125...860 MHz 2 dB TV/VHF jel47...68 MHz 10 dB Rádió jel87,5...108 MHz
Egyenáramú	Nem
Mennyiség Soronként	1
Modulok Száma	2 modul
Anyag	ASA + PC: betét fedlap Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Mélység	28 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Beágyazási Mélység	18 mm
Nettó Súly	0,112 kg

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	15...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...35 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Jellemző	Olaj Ablaktisztító folyadék Fehérítő Folyékony szappan UV-álló Aceton Benzin Alkohol
Szabványok	EMC/EN/IEC 61547 EN 50083-3 EN 50083-4 EN 50083-2

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,4 cm
1. Csomag Szélessége	6,7 cm
1.Csomag Hossza	6,8 cm
1. Csomag Súlya	106 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,5 cm
2. Csomag Szélessége	19,5 cm
2. Csomag Hossza	21,5 cm
2. Csomag Súlya	1060 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	50
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	5300 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.