

Termékadatlap

Műszaki adatok



UNICA Top egyes keret, alumínium betéttel, alumínium

MGU6.002.30

Price* : 3 662,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	A fedél felszerelése
Termék vagy komponens típusa	Takaró keret
Szín megnevezése	Unica Top
Sorolás száma	1-es sorolás
Rögzítési mód	Rápattintható
Keret színe	Alumínium
Dekoráció színe	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ASA (akrilonitril-sztirol-akrilát): átmenő rész ABS + PC: fedlap
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Magasság	80 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	14 mm
Termék súlya	0,022 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK02
IP védettség szint	IP20
Környezeti jellemzők	Alkohol Ablaktisztító folyadék Aceton Fehérítő UV-álló Olaj Benzin Folyékony szappan

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1

* Vámtételek 2016. január

1. csomag súlya	24 g
1. csomag magassága	3,8 cm
1. csomag szélessége	15,7 cm
1. csomag hosszúsága	8,4 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	268 g
2. csomag magassága	6,5 cm
2. csomag szélessége	12,3 cm
2. csomag hosszúsága	18,5 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P06
Egységek száma az 3. csomagban	1280
3. csomag súlya	43,94 kg
3. csomag magassága	77 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	60 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.