

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 MP (Mini Pragma)
Kiselosztó, tejüveg hatású átlátszó
ajtó, süllyesztett, 1x4 modul, PEN
sín, komplett, fehér

MIP22104T

Nettó listaár: 6 582,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék Neve	Resi9 MP
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Szekrény Típusa	Moduláris szekrény
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	4
Nb Of Horizontal Rows	1
Type Of Door	Áttetsző
Szélesség	Fal: 126 mm Külső: 150 mm
Magasság	Fal: 228 mm Külső: 252 mm
Mélység	Külső: 18 mm Fal: 80 mm Teljes: 98 mm

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Süllyesztett
9 Mm-Es Osztások	8
Összesen 18 Mm-Es Modulok	4
[In] Névleges Áram	50 A
A Sín Típusa	35 mm aszimmetrikus sín
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Előre vágott lyukak
Csatlakozóblokk Funkció	Föld / nulla
A Sorkapcsok Száma	1 föld (csavart) mellett 4 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 4 kimenők
Elosztóblokk Kimenők	1 x 16 mm ² esetén föld 1 x 16 mm ² esetén nulla 1 x 6 mm ² esetén föld 1 x 6 mm ² esetén nulla 2 x 10 mm ² esetén föld 2 x 10 mm ² esetén nulla
Szekrény Anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Ajtó: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag
Belső Mélység	76 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Előlap: fehér (RAL 9003) Ajtó: áttetsző
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi

Környezet

Szabványok	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Minőségi Címkék	IMQ
Tűzellenállási Képesség	Ajtó: 650 °C Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
Ip Védettségi Szint	IP40
Ik Védelmi Fokozat	IK07
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,700 cm
1. Csomag Szélessége	15,000 cm
1.Csomag Hossza	25,200 cm
1. Csomag Súlya	498,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	15
2.Csomag Magassága	52,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	8,364 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	117,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	145,820 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre