



MERTEN D-Life kettes keret, mokka

MTN4020-6552

Nettó listaár: 17 237,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Esztétikai Név	D-Life
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret

Kiegészítő jellemzők

Sorolás Száma	2-es sorolás
Színárnyalat	Mokka
Felületkezelés	Fémes
Felületkezelési Mód	Lakkozott
Anyag	Zamak + PA (poliamid)
Ip Védettségi Fok	IP20
Magasság	90 mm
Szélesség	163 mm
Mélység	12 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,100 cm
1. Csomag Szélessége	9,800 cm
1.Csomag Hossza	24,600 cm
1. Csomag Súlya	166,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	58
2.Csomag Magassága	30,700 cm
2. Csomag Szélessége	34,100 cm
2. Csomag Hossza	41,100 cm
2. Csomag Súlya	10,228 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre