

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN D-Life hármaskeret, mokka

MTN4030-6552

Nettó listaár: 25 852,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Esztétikai Név	D-Life
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Keret

Kiegészítő jellemzők

Sorolás Száma	3-as sorolás
Színárnyalat	Mokka
Felületkezelés	Fémes
Felületkezelési Mód	Lakkozott
Anyag	Zamak + PA (poliamid)
Ip Védettség Fok	IP20
Magasság	90 mm
Szélesség	234 mm
Mélység	12 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,200 cm
1. Csomag Szélessége	9,900 cm
1.Csomag Hossza	24,500 cm
1. Csomag Súly	198,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	58
2.Csomag Magassága	30,500 cm
2. Csomag Szélessége	33,900 cm
2. Csomag Hossza	40,700 cm
2. Csomag Súly	12,010 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre