



Merten-KNX VA50 adapter termoelektromos szelepmozgatóhoz

MTN639150

Nettó listaár: 7 909,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék Vagy Alkatrész Tipusa	Szelepmozgató

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,300 cm
1. Csomag Szélessége	8,200 cm
1.Csomag Hossza	11,400 cm
1. Csomag Súlya	44,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	80
2.Csomag Magassága	20,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,700 cm
2. Csomag Hossza	40,300 cm
2. Csomag Súlya	3,674 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)

Körköröségi Profil [Élettartam végére vonatkozó információ](#)