

Termékadatlap

Műszaki adatok



KNX dimmer REG-K 2x230V/300W

MTN646630

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2019. márc. 6.
- ! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2019. szept. 17.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	KNX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályozó aktor
Működési Mód	KNX buszrendszer
Busz Típusa	KNX

Kiegészítő jellemzők

Total Number Of 18 Mm Modules	6
Rögzítés	DIN sín
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Kimenetek Száma	2
Terhelés Típusa	Hagyományos izzó: 25...300 W -230 V AC Halogén lámpa: 25...300 W -230 V AC Halogén izzó: 25...300 VA (wound transformer) Halogén izzó: 25...300 W (villamos védelem szükséges)

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8 cm
1. Csomag Szélessége	12,4 cm
1.Csomag Hossza	15,8 cm
1. Csomag Súlya	0,461 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)

[EU RoHS nyilatkozat](#)