

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## MUREVA Styl Egypólusú nyomó, komplett, komplett (101N), antracitszürke

MUR35026

Price\* : 4 317,00 HUF

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Product or component type	Nyomógomb
Eszköz megjelenés	Komplett termék
Technológiai típusa	Elektromechanikus
Billenőkapcsolók száma	1
Színes árnyalat	Szürke (RAL 7016)

### Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Falon kívüli
Végrehajtó egység	Billentyű
Névleges áram	10 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V AC
Alkalmazási feltételek	Beltéri/kültéri
Anyag	SEBS (styrene ethylene butylene styrene) ABS + PC Sárgaréz
Rögzítési mód	Csavarokkal és kapoccsal
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén merev kábele(ek) 1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek) 1.5...25 mm <sup>2</sup> esetén Rugalmas sodrott kábele(ek)
Vezeték csupasztási hossz	13 mm
Kábelbemenet	Könnyű szelep hozzáférés átmérő: 6...20 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Magasság	76 mm
Szélesség	76 mm
Mélység	64 mm

\* Vámtételek 2016. január

Telepítési mélység	64 mm
--------------------	-------

## Környezet

Minőségjelző címkék	NF EAC CE AENOR
IP védettségi szint	IP55
IK védelmi fokozat	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C megfelel IEC 60695-2-10
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...55 °C

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	118,0 g
1. csomag magassága	6,5 cm
1. csomag szélessége	7,6 cm
1. csomag hosszúsága	7,6 cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	1,28 kg
2. csomag magassága	17 cm
2. csomag szélessége	9 cm
2. csomag hosszúsága	40 cm
Csomagolási egység típusa 3.	P12
Egységek száma az 3. csomagban	240
3. csomag súlya	47,728 kg
3. csomag magassága	45 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hosszúsága	120 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen

---

<b>RoHS korlátozás alóli kivétel</b>	<a href="#">Igen</a>
<b>Kínai RoHS rendelet</b>	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
<b>Környezetvédelmi közzététel</b>	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>

---