

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA Styl 2P+F
csatlakozóaljzat, biztonsági
zsaluval, csapófedéllel, csavaros,
antracitszürke

MUR36135

Nettó listaár: 2 840,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termékválaszték	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Készülék Bemutatása	Komplett termék
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványának Leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat Szabványától Eltérés	Csatlakozóaljzat
Színárnyalat	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Készülék Felszerelése	Falon kívül Süllyesztett
Aljzatszám	1
Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC
A Használat Feltétele	Beltéri/kültéri
Anyag	Sárgaréz PPA (polifitalamid) PC (polycarbonate)
Rögzítési Mód	Csavarokkal
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	50 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Környezet

Minőségi Címkék	EAC AENOR
-----------------	--------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Fok	IP55
Ik Védettség Fok	IK08
Tűzkésleltetés	Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-25...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,000 cm
1. Csomag Szélessége	7,000 cm
1.Csomag Hossza	7,000 cm
1. Csomag Súlya	65,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	5,218 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	240
3.Csomag Magassága	50,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	32,920 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre