

Termékadatlap

Műszaki adatok



2db rozsdamentes oldalpanel 304L 2000x600

NSY2SPX206

Nettó listaár: 511 234,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Oldallemez
Application	Többcélú
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Szerelési Hely	Szekrény oldalai
Mennyiség Készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SF 5G
Készülék Összetétel	rögzítőelemek 2 oldalpanelek 1 zárótömítés
Anyag	Panelek: rozsdamentes acél 304L Zárótömítés: poliuretán
Nettó Súly	43 kg
Felületkezelés	Scotch-Brite® csiszolt
Rögzítési Mód	Csavarokkal - a szekrény külső felületéről elhelyezés
Magasság	Névleges: 2000 mm
Szélesség	Névleges: 600 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,5 cm
1. Csomag Szélessége	63,5 cm
1.Csomag Hossza	203,0 cm
1. Csomag Súlya	33,0 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P2M
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	70,0 cm
2. Csomag Szélessége	200,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	431,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre