

Termékadatlap

Műszaki adatok



Függesztő fül, 2 db, M8

NSYAELYTCRG8

Nettó listaár: 6 474,00 HUF

Fő jellemzők

Area	Spacial
Category	Emelő tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Emelőkészlet
Application	Többcélú
Szerelési Hely	Szekrény felső része
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3DB
Készülék Összetétel	2 szemes csavar 2 konzolok 2 csavar-alátétlemez 2 semleges/földelő fémcsík 2 x 16 mm ² 5 x 6 mm ² rögzítőelemek
Mennyiség Készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Gyűrűs fejű csavar: MS-58 sárgaréz Konzol: galvanizált acél
Felületkezelés	Horganyzott
Rögzítési Mód	Hátlemezekre csavarozva
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	200 kg lassú
Magasság	55 mm
Szélesség	120 mm
Mélység	30 mm
Átmérő	29 mm
Iso Menet	M8
Nettó Súly	0,24 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,81 cm
1. Csomag Szélessége	10,16 cm
1.Csomag Hossza	12,7 cm
1. Csomag Súlya	0,27 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	21 cm
2. Csomag Szélessége	40,5 cm
2. Csomag Hossza	30 cm
2. Csomag Súlya	11,082 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	640
3.Csomag Magassága	45 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	120 cm
3. Csomag Súlya	177,31 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre