

Termékadatlap

Műszaki adatok



Elosztószekrény teli ajtóval (700*500*200)

NSYCRN75200

Nettó listaár: 62 239,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial CRNG
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény Névleges Magassága	700 mm
Szekrény Névleges Szélessége	500 mm
Szekrény Névleges Mélysége	200 mm
Szerelési Anyagok Típusa	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtó(k) 1 reteszelő rúd
Ajtó Típusa	Sima
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Body Type	Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence Lemez Típus	Szabványos
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Tartókeret: acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex cULus DNV Marine
Nettó Súly	14,222 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	22,000 cm
1. Csomag Szélessége	51,000 cm
1.Csomag Hossza	71,500 cm
1. Csomag Súlya	13,800 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	26
2.Csomag Magassága	220,000 cm
2. Csomag Szélessége	100,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	371,800 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre