

Termékadatlap

Műszaki adatok



Spacial CRNG tspt door w/o
mount.plate. H1200xW600xD300
IP66 IK08 RAL7035

NSYCRNG126300T

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial CRNG
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény Névleges Magassága	1200 mm
Szekrény Névleges Szélessége	600 mm
Szekrény Névleges Mélysége	300 mm
Szerelési Anyagok Típusa	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtók 1 reteszelő rúd
Ajtó Típusa	Üvegezett
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül

Kiegészítő jellemzők

Body Type	Egy darabból álló felépítmény
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
Tömbszelence Lemez Típus	Szabványos
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Tartókeret: acél Ajtó: acél C4D
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	cULus UL-Aex
Nettó Súly	35 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	35,5 cm
1. Csomag Szélessége	62,0 cm
1.Csomag Hossza	122,0 cm
1. Csomag Súlya	35,66 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	201,0 cm
2. Csomag Szélessége	100,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	229,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre