

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Std szerelőlap (1400\*1200)

NSYMP1412

Price\* : 117 490,00 HUF

### Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája	Szerelési tartozék
Termék vagy komponens típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülékalkalmazás	Több helyszínes
Szekrény névleges méretei	-
Szerelőlemez leírás	Teli
Termékcsalád kompatibilitás	Spacial SFHD Spacial SM Spacial SF 5G Spacial VDM
Készülék összetétel	1 szerelőlemez pánt 2 csúszó alátámasztás
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet
Anyag	Galvanizált acél

### Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő elemmel
Legnagyobb terhelés	300 kg/m <sup>2</sup>
Állandó engedélyezhető teljesítmény	500 kg közbenső helyzet 600 kg ház hátoldala
Magasság	Rögzítő központi részek: 1250 mm Névleges: 1400 mm Valós: 1297 mm
Szélesség	Rögzítő központi részek: 1050 mm Névleges: 1200 mm Valós: 1096 mm
Mélység	27 mm

### Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	38,0 kg
1. csomag magassága	131 cm

\* Vámtételek 2016. január

1. csomag szélessége	111 cm
1. csomag hosszúsága	4 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------