

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Std szerelőlap (1400\*600)

NSYMP146

Price\* : 75 195,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                     | Spacial                                                    |
| Tartozék / alkatrész kategóriája | Szerelési tartozék                                         |
| Termék vagy komponens típusa     | Szerelőlemez rögzített része                               |
| Készülékalkalmazás               | Több helyszínes                                            |
| Szekrény névleges méretei        | -                                                          |
| Szerelőlemez leírás              | Teli                                                       |
| Termékcsalád kompatibilitás      | Spacial SFHD<br>Spacial SM<br>Spacial SF 5G<br>Spacial VDM |
| Készülék összetétel              | 1 szerelőlemez pánt<br>2 csúszó alátámasztás               |
| Készletenkénti mennyiség         | 10 darabos készlet                                         |
| Anyag                            | Galvanizált acél                                           |

### Kiegészítő jellemzők

|                                     |                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítési mód                       | Rögzítő elemmel                                                         |
| Legnagyobb terhelés                 | 300 kg/m <sup>2</sup>                                                   |
| Állandó engedélyezhető teljesítmény | 500 kg közbenső helyzet<br>600 kg ház hátoldala                         |
| Magasság                            | Rögzítő központi részek: 1250 mm<br>Névleges: 1400 mm<br>Valós: 1297 mm |
| Szélesség                           | Névleges: 600 mm<br>Rögzítő központi részek: 450 mm<br>Valós: 496 mm    |
| Mélység                             | 27 mm                                                                   |

### Csomagolási egység

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Csomagolási egység típusa 1.   | PCE     |
| Egységek száma az 1. csomagban | 1       |
| 1. csomag súlya                | 16,0 kg |
| 1. csomag magassága            | 131 cm  |

\* Vámtételek 2016. január

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 1. csomag szélessége | 51 cm |
| 1. csomag hosszúsága | 4 cm  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                  |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                     |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                  |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>        |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                  |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                  |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül) |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                          |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|