

Termékadatlap

Műszaki adatok



Std szerelőlap (1800*1600)

NSYMP1816

Nettó listaár: 182 769,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szerelési tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Szekrény Névleges Méretei	-
Szerelőlemez Leírás	Teli
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SM Spacial Spacial SF 5G Spacial Spacial VDM
Készülék Összetétel	1 szerelőlemez pánt 2 csúszó alátámasztás
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Rögzítő elemmel
Legnagyobb Terhelés	300 kg/m²
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	500 kg közbenső helyzet 600 kg ház hátoldala
Magasság	Rögzítő központi részek: 1650 mm Névleges: 1800 mm Valós: 1697 mm
Szélesség	Rögzítő központi részek: 1450 mm Névleges: 1600 mm Valós: 1496 mm
Mélység	27 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	171,0 cm
1. Csomag Szélessége	151,0 cm
1.Csomag Hossza	4,0 cm
1. Csomag Súlya	65,015 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P2M

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	161 cm
2. Csomag Szélessége	200 cm
2. Csomag Hossza	62 cm
2. Csomag Súlya	633 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre