

Termékadatlap

Műszaki adatok



Std szerelőlap (1800*800)

NSYMP188

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 06 október 2022

! Kifutó termék

Price* : 72 647,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája	Szerelési tartozék
Termék vagy komponens típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülékalkalmazás	Több helyszínes
Szekrény névleges méretei	-
Szerelőlemez leírás	Teli
Termékcsalád kompatibilitás	Spacial SFHD Spacial SM Spacial SF 5G Spacial VDM
Készülék összetétel	1 szerelőlemez pánt 2 csúsztató alátámasztás
Készletenkénti mennyiség	10 darabos készlet
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési mód	Rögzítő elemmel
Legnagyobb terhelés	300 kg/m ²
Állandó engedélyezhető teljesítmény	500 kg közbenső helyzet 600 kg ház hátoldala
Magasság	Rögzítő központi részek: 1650 mm Névleges: 1800 mm Valós: 1697 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm Rögzítő központi részek: 650 mm Valós: 696 mm
Mélység	27 mm

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	29,355 kg

* Vámtételek 2016. január

1. csomag magassága	3 cm
1. csomag szélessége	69 cm
1. csomag hosszúsága	170 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------