

Termékadatlap

Műszaki adatok



PLA műanyag szekrény átlátszó ajtóval

NSYPLA1253TG

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLD
Enclosure Type	Többcélú
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Megfelelő szekrény
Version	tömör szerelőlemez
Nominal Height	1250 mm
Nominal Width	500 mm
Nominal Depth	320 mm
Szekrény Szerelése	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 felső lemez 1 doboz 2 oldalsó felosztás 1 hátsó rész 1 ajtók

Kiegészítő jellemzők

Test Típusa	Zárt felső és alsó rész oldalsó részekkel összeszerelve
Ajtó Típusa	Átlátszó első rész
Ajtók Száma	1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Retesz Típusa	4-pontos retesz, 5 mm-es kétrudas
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész Hátsó rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Hátsó panel rögzítő készlettel
Anyag	Üvegszállal erősített poliszter
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	UL 508, E típus IEC 62208
Nema Védettségi Szint	NEMA 5 NEMA 3X NEMA 13 NEMA 2 NEMA 1 NEMA 3S NEMA 3 NEMA 12 NEMA 3R

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	VFI-SS-111 DOC/lpar Cananda UL listázott fájl E12158 CCN NKPZ és CCN NTHT
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Környezet

Ip Védettség Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 (teljes alaplemez)
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262 (üvegezett ajtó)
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...90 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	126,0 cm
1. Csomag Szélessége	53,0 cm
1.Csomag Hossza	35,0 cm
1. Csomag Súlya	28,681 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	144 cm
2. Csomag Súlya	166 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre