

Termékadatlap

Műszaki adatok



PLM műanyag szekrény 647x436x250 IP66 üvegajtós

NSYPLM64TVG

Nettó listaár: 178 049,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thorsman
Termék Neve	Thalassa PLM
Készülék Rövid Neve	PLMEX
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	647 mm
Nominal Width	436 mm
Nominal Depth	250 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 ajtó 1 fogantyú biztonsági kulccsal
Ajtó Típusa	Átlátszó
Zárolási Típus	3-pontos retesz, fogantyú 1242E biztonsági kulccsal

Kiegészítő jellemzők

Reteszek Száma	1
Szerelőlemezek Leírása	Szerelőlemez nélkül
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Tartókeret: üvegszállal erősített poliszter Ajtó: edzett üveg
Szín	Szürke (RAL 7035)
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK08 megfelel IEC 62262
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 62208
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
--	-----

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	27,5 cm
1. Csomag Szélessége	45,0 cm
1.Csomag Hossza	68,0 cm
1. Csomag Súlya	12,666 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	21
2.Csomag Magassága	120 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	229 cm
2. Csomag Súlya	275,986 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre