

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H1200xW1000xD400 kétajtós

NSYS3D121040D

Nettó listaár: 250 388,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3DB
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Szekrény Névleges Magassága	1200 mm
Szekrény Névleges Szélessége	1000 mm
Szekrény Névleges Mélysége	400 mm
Ajtó Típusa	Sima
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Szabványos
Szerelési Anyagok Típusa	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 kábelvezető tartó 1 reteszelő rúd 2 ajtók

Kiegészítő jellemzők

Body Type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók Száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag	Acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex BV cULus DNV-GL GOST LROS (Lloyds register of shipping)
Nettó Súly	59 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Elektromágneses Kompatibilitás	Elektromágneses zavar elleni védelem
IK Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP Védelem Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	124,0 cm
1. Csomag Szélessége	101,0 cm
1.Csomag Hossza	45,0 cm
1. Csomag Súly	59,0 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	124 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	116 cm
2. Csomag Súly	132 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre