

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## S3D elosztószekrény H500xW500xD250 üveg ajtóval

NSYS3D5525T

⚠ Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Spacial                                                                           |
| Termék Neve                  | Spacial S3DB                                                                      |
| Application                  | Többcélú                                                                          |
| Category                     | Kompakt szekrény                                                                  |
| Szekrény Névleges Magassága  | 500 mm                                                                            |
| Szekrény Névleges Szélessége | 500 mm                                                                            |
| Szekrény Névleges Mélysége   | 250 mm                                                                            |
| Ajtó Típusa                  | Üvegezett                                                                         |
| Szerelőlemez Leírás          | Szerelőlemez nélkül                                                               |
| Többszelence Lemez Típus     | Szabványos                                                                        |
| Szerelési Anyagok Típusa     | Falra szerelhető                                                                  |
| Készülék Összetétel          | 1 test rögzíthető vakanyával<br>1 ajtók<br>1 reteszelő rúd<br>1 kábelvezető tartó |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Body Type                  | Egy darabból álló felépítmény<br>Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín |
| Ajtók Száma                | Előlap: 1 ajtó(k)                                                                |
| Ajtónyitási Oldal          | Megfordítható (120 °)                                                            |
| Zárolási Típus             | 3 mm-es kétrudas zár                                                             |
| Hozzáférés A Működtetéshez | Első rész                                                                        |
| Levehető Alkatrészek       | Ajtó csuklópántokkal<br>Kábel tömítőlemez csavarokkal                            |
| Anyag                      | Tartókeret: acél<br>Ajtó: acél C4D                                               |
| Felületkezelés             | Epoxy-polyester powder                                                           |
| Szín                       | Szürke (RAL 7035)                                                                |
| Szabványok                 | IEC 62208                                                                        |
| Terméktanúsítványok        | BV<br>UL-Aex<br>DNV-GL<br>GOST<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>cULus    |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |         |
|------------|---------|
| Nettó Súly | 11,9 kg |
|------------|---------|

## Környezet

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Elektromágneses Kompatibilitás | Elektromágneses zavar elleni védelem |
| Nema Védelem Szint             | NEMA 4X/13                           |
| IK Védelmi Fokozat             | IK08 megfelel IEC 62262              |
| IP Védelem Szint               | IP669 megfelel MSZ EN 60529          |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1       |
| 1. Csomag Magassága                  | 51,3 cm |
| 1. Csomag Szélessége                 | 51,8 cm |
| 1.Csomag Hossza                      | 29,8 cm |
| 1. Csomag Súly                       | 11,9 kg |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | PAM     |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 18      |
| 2.Csomag Magassága                   | 120 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 100 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 180 cm  |
| 2. Csomag Súly                       | 210 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |