

Termékadatlap

Műszaki adatok



Szekrény IP66 (600*600*250) ATEX

NSYS3DEX6625

Nettó listaár: 172 949,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3DM
Application	ATEX por
Category	Kompakt szekrény
Szekrény Névleges Magassága	600 mm
Szekrény Névleges Szélessége	600 mm
Szekrény Névleges Mélysége	250 mm
Ajtó Típusa	Sima
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Szerelési Anyagok Típusa	Falra szerelhető
Termék Rendeltetési Helye	Robbanásveszélyes környezetben
Készülék Összetétel	1 ajtók 1 reteszelő rúd test beépített porcelán alátéttel

Kiegészítő jellemzők

Body Type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Acél
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	EN 60079-0:2012 EN 60079-7 : 2006:2008 EN 60127-6:2009/A1
Jelölés	II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db az ATEX 94/9/EK irányelv szerint
Nettó Súly	15,5 kg

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nema Védettség Szint	NEMA 4X/13
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Ip Védettség Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 (szekrény védettsége)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	30,0 cm
1. Csomag Szélessége	61,0 cm
1.Csomag Hossza	61,5 cm
1. Csomag Súlya	15,5 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	199,5 cm
2. Csomag Szélessége	100,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	292,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre