

Termékadatlap

Műszaki adatok



Rozsdamentes acél faliszekrény S3X 304L 1200x1000x300

NSYS3X121030

Nettó listaár: 765 097,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial S3XEX
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	1200 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	300 mm
Product Installation	Falra szerelhető
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 ajtók 1 reteszelő rúd: ajtó 1 megerősített elem: ajtó

Kiegészítő jellemzők

Felépítmény Típusa	Egy darabból álló felépítmény, kereszt alakú szerkezet Csatorna alakú első sín
Ajtó Típusa	Sima
Ajtók Száma	Előlap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Tömbszelence Lemez Típus	Tömítőlemez nélkül
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal
Anyag	Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 304L Forgópánt: rozsdamentes acél
Felületkezelés	Felépítmény és ajtó: Scotch-Brite® csiszolt
Nettó Súly	51,8 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	CB UL 508 E típus
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Nettó ár

IK Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Környezeti Jellemző	Speciális higiéniai feltételek Korrozív

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	121,92 cm
1. Csomag Szélessége	30,48 cm
1.Csomag Hossza	101,6 cm
1. Csomag Súlya	34,02 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	3
2.Csomag Magassága	122 cm
2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	117 cm
2. Csomag Súlya	180 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre