

Termékadatlap

Műszaki adatok



SBM Ipari doboz 300x500x120 hegesztett acél IP66

NSYSBM305012

Nettó listaár: 41 810,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial SBM
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Category	Ipari doboz
Készülék Rövid Neve	SBMB
Szekrény Típusa	Sík felületű doboz
Szekrény Névleges Magassága	300 mm
Szekrény Névleges Szélessége	500 mm
Szekrény Névleges Mélysége	120 mm
Szekrény Szerelése	Falra szerelt
Készülék Összetétel	1 takarólemez 1 test rögzíthető vakanyával 6 fedőcsavar
Test Típusa	Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Mellső Burkolat Típusa	Teli ajtó
Fedél Rögzítés	Félfordulatos fém csavar
Retes Típusa	Elveszthetetlen csavar PZ2 külső lezárt terület
Levehető Alkatrészek	Borítás elveszthetetlen csavarokkal

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Acéllemez
Felületkezelés	Poliészter por
Szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	LROS (Lloyds register of shipping) DNV Marine UL-Aex BV
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK10 conforming to IEC 62262
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-35...60 °C
Operating Temperature	-35...80 °C
Nettó Súly	5,8 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	14,0 cm
1. Csomag Szélessége	33,0 cm
1.Csomag Hossza	53,0 cm
1. Csomag Súlya	5,838 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	44,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm
2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	80,6 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre