

Termékadatlap

Műszaki adatok



SM szerelőlappal (1400*800*400)

NSYSM14840P

Nettó listaár: 371 633,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial SM
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kompakt szekrény
Application	Többcélú
Szerelési Anyagok Típusa	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 zárak: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 szerelőlemez pánt 1 ajtók
Levehető Alkatrészek	Ajtó csavarokkal forgópánt Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény Névleges Magassága	1400 mm
Szekrény Névleges Szélessége	800 mm
Szekrény Névleges Mélysége	400 mm

Kiegészítő jellemzők

Ajtók Száma	Első rész: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtó Típusa	Sima
Zárolási Típus	4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test Típusa	Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Szerelőlemez Leírás	Teli
Tömbszelence Lemez Típus	Szabványos
Kábelbemenet	1 bevezető
Anyag	Szerelőlap: galvanizált acél Tartókeret: acéllemez Ajtó: acéllemez Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Szín	Szekrény: szürke (RAL 7035) Fogantyú: fekete (RAL 9005)
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Nettó Súly	80 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	UL-Aex DNV-GL BV
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Ip Védettségi Szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	153,0 cm
1. Csomag Szélessége	84,5 cm
1.Csomag Hossza	49,0 cm
1. Csomag Súlya	80,0 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	98 cm
2. Csomag Szélessége	85 cm
2. Csomag Hossza	153 cm
2. Csomag Súlya	180 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre