

Termékadatlap

Műszaki adatok



Rozsdamentes monoblokk acélszekrény 316L (1800*800*400)

NSYSMX18840H

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Neve	Spacial VDM
Enclosure Type	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Nominal Height	1800 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	400 mm
Product Installation	Álló kivitelű
Készülék Összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 zárak: ajtó 4 szerelőlapot rögzítő keretek 1 ajtók

Kiegészítő jellemzők

Test Típusa	Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Ajtó Típusa	Sima
Ajtónyitási Oldal	Megfordítható (120 °)
Ajtók Száma	Előlap: 1 ajtó(k)
Zárolási Típus	3-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Tömbszelence Lemez Típus	Sima
Hozzáférés A Működtetéshez	Első rész
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Anyag	Fogantyú: zamak + PA (poliamid) Forgópánt: rozsdamentes acél Felépítmény és ajtó: rozsdamentes acél 316L
Levehető Alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Szerelőlemez pánt csavarokkal Kábel tömítőlemez csíptetőkkal
Felületkezelés	Szekrény: Scotch-Brite® csiszolt Fogantyú: festett
Nettó Súly	98 kg

Környezet

Szabványok	IEC 62208
------------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Ip Védettség Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védelmi Fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
Terméktanúsítványok	UL 508, 212533 sz. fájl CB
Környezeti Jellemző	Korozív Speciális higiéniai feltételek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	48,0 cm
1. Csomag Szélessége	85,0 cm
1.Csomag Hossza	193,0 cm
1. Csomag Súlya	100,0 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre