

Termékadatlap

Műszaki adatok



Zár DB 100% acél

NSYSTDCXH

Nettó listaár: 23 417,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kulcslyukpajzs gallér

Kiegészítő jellemzők

Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Rögzítő kiegészítő
Tartozék / Különálló Alkatrész Típusa	Gömbzár
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Rögzítés	Közvetlen szerelés fogantyúra
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial S3XEX
Készülék Összetétel	1 alakos zárbetét 1 kulcs 1 gömbzár
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Round lock: rozsdamentes acél
Zárolási Típus	Zár, 3 mm-es dupla rudas

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,0 cm
1. Csomag Szélessége	4,0 cm
1.Csomag Hossza	13,0 cm
1. Csomag Súlya	160,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre