

Termékadatlap

Műszaki adatok



Védőtető (400*250)

NSYTJ4025



Nettó listaár: 51 753,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szekrény tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kinyúlókar
Application	Többcélú
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3DB
For Enclosure Nominal Dimensions	-
Szerelési Hely	Szekrény tetején
Készülék Összetétel	védőkupak rögzítőelemek használati utasítás

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Galvanizált acél
Szín	Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés	Epoxy-polyester powder
Rögzítési Mód	4 csavarral - csavartípus M6
Magasság	42 mm
Szélesség	Valós: 409 mm Névleges: 400 mm
Mélység	Névleges : 250 mm
Nettó Súly	2,2 kg
Szerelési Átmérő	8 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,000 cm
1. Csomag Szélessége	28,000 cm
1.Csomag Hossza	41,500 cm
1. Csomag Súlya	1,927 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	5

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	40 cm
2. Csomag Hossza	60 cm
2. Csomag Súlya	10,285 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	53,140 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre