

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, csavaros

PKE16W415

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 15 december 2021

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Plug-in bázis
Készülék rövid megnevezése	PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + N + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...133 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	4 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz Csavarok: rozsdamentes acél
Csatlakozások pontjai	Rögzített rugós szorítók
Kábelkeresztmetszet	1...4 mm <sup>2</sup>
Kábel külső átmérője	21,5 mm
Menet típusa	M25
Súly	0,25 kg
Alapméretek	142 x 90 mm
Magasság	142 mm
Szélesség	90 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

Feszültség színe	Sárga
------------------	-------

## Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védeettségi szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védeettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C ( 86400 s )

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	574,0 g
1. csomag magassága	8,6 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hosszúsága	14,2 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

## Javasolt helyettesítő(k)

PKE16W415 a következővel helyettesítve:

1x



PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás  
PKX16W415