

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Falra szerelhető villa, 3P+F, 9h, 16A, 250V, IP44, csavaros

PKE16W424

! Megszűnt termék

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. jan. 1.

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Plug-in bázis
Készülék Rövid Neve	PratiKa csavar
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	3P + F
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Mód	Falra szerelhető
Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Hajlított
[In] Névleges Áram	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	200...250 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	9 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz Csavarok: rozsdamentes acél
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített rugós szorítók
Kábel Keresztmetszete	1...4 mm²
Kábel Külső Átmérője	21,5 mm
Menet Típusa	M25
Nettó Súly	0,19 kg
Alapméretek	123 x 75 mm
Magasság	123 mm
Szélesség	75 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Kék

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP44 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,6 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	12,3 cm
1. Csomag Súlya	557 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre