

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Lengővilla, 3P+F, 4h, 32A, 130V, IP44, csavaros

PKE32M414

Price* : 4 541,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Vonalkapcsoló dugó
Készülék rövid megnevezése	PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Közvetlen
[In] névleges áramerősség	32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...133 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	4 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások pontjai	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábelkeresztmetszet	2,5...10 mm ²
Kábel külső átmérője	11,5...21 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna Vezetősín
Menet típusa	Pg 21
Súly	0,2 kg
Magasság	152 mm
Szélesség	76 mm
Mélység	76 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

* Vámtételek 2016. január

Feszültség színe	Sárga
------------------	-------

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védelembeli szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védelembeli szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési magasság	2000 m...5000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	333,0 g
1. csomag magassága	10,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hosszúsága	7,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------