

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## PRATIKA Falra szerelhető aljzat, 3P +F, 7h, 16A, 500V, IP67, csavaros

PKF16W744

Price\* : 8 227,00 HUF

### Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése	PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

### Kiegészítő jellemzők

Szerelési mód	Falra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Hajlított
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	480...500 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	7 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónylás: sárgaréz
Csatlakozások pontjai	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábelkeresztmetszet	1...4 mm <sup>2</sup>
Kábel külső átmérője	21 mm
Menet típusa	M25
Súly	0,25 kg
Magasság	156 mm
Szélesség	80 mm
Mélység	127 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

\* Vámtételek 2016. január

Feszültség színe	Fekete
------------------	--------

## Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védeettségi szint	IP671 megfelel IEC 60529
IK védeettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	750 °C megfelel IEC 60695-2-10
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C ( 86400 s )

## Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	230,0 g
1. csomag magassága	8,1 cm
1. csomag szélessége	9,2 cm
1. csomag hosszúsága	13,2 cm

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a> A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------