

Termékadatlap

Műszaki adatok



MUREVA PK (Pratika) Háztartási aljzat, 2P+F, 50x50, hátsó meghúzással, szürke, IP54, német

PKS51G

Nettó listaár: 1 963,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat
Készülék Rövid Neve	Mureva socket
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	2P + E
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Német

Kiegészítő jellemzők

[In] Névleges Áram	10 A 16 A
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkilító műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	Banándugók: rozsdamentes acél Rugók: rozsdamentes acél
Fedél Típus	Csapfedél
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Szerelési Mód	Panelra szerelhető
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Vezető Bemenet Helye	Vissza
Nettó Súly	0,05 kg
Alapméretek	50 x 50 mm
Magasság	85 mm
Szélesség	65 mm
Mélység	45,2 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP54 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK09 conforming to EN 62262

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,3 cm
1. Csomag Szélessége	5,1 cm
1.Csomag Hossza	6,3 cm
1. Csomag Súlya	45 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	40
2.Csomag Magassága	14,4 cm
2. Csomag Szélessége	19 cm
2. Csomag Hossza	28,6 cm
2. Csomag Súlya	1,912 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	120
3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	6,223 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentos

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre