

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Lengővilla, 3P+N+F, 4h, 16A, 130V, IP44, gyorscsatlakozás

PKX16M415

Price* : 4 747,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék vagy komponens típusa	Vonalkapcsoló dugó
Készülék rövid megnevezése	PratiKa csavar
Aljzat, foglalat kategória	Kisfeszültség
Pólusok megnevezése	3P + N + F
Hálózat típusa	AC
Csatlakozó szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája	Közvetlen
[In] névleges áramerősség	16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	100...133 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet	4 h
Aljzat, foglalat anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga	A csatlakozónylás: sárgaréz
Csatlakozások pontjai	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábelkeresztmetszet	1...2,5 mm ²
Kábel külső átmérője	8...15 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna Vezetősín
Menet típusa	Pg 21
Súly	0,212 kg
Magasság	142 mm
Szélesség	74 mm
Mélység	74 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)

* Vámtételek 2016. január

Feszültség színe	Sárga
------------------	-------

Környezet

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
IP védeettségi szint	IP44 megfelel IEC 60529
IK védeettségi szint	IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Relatív páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
Működési magasság	2000 m...5000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	150,0 g
1. csomag magassága	7,0 cm
1. csomag szélessége	9,0 cm
1. csomag hosszúsága	10,0 cm

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------